

tesa® 6300 06300



Informação do Produto

Dispensador "BASICO" para fitas de embalagem

O tesa® 6300 é um dispensador manual "BASIC" para selar caixas que pode ser usado com todos os tipos de fitas de embalagem tesa® até 50 mm de largura.

A tensão da correia é ajustável manualmente com freio, localizado no centro do porta-mandril. A lâmina de corte é protegida com uma tampa para evitar ferimentos quando não estiver em uso.

Aplicações principais

Coloque o dispensador na caixa e puxe-o em sua direção pressionando a fita com o rolo de borracha. A fita é cortada com a lâmina inclinando o dispensador. O rolo de tesa® é colocado no porta-mandril de forma que o lado adesivo da fita fique voltado para baixo. Puxe a extremidade da fita entre o rolo-guia da fita e a placa de metal até que a fita esteja sem rugas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta seção devem ser considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para fins de especificação.

Dados técnicos

• Core diameter	3 polegada	• Grammage	350 g
• Tipo de fita	uma cara	• Diâmetro do rolo	120 mm
• Tipo de aplicação	embalagem	• Tipo de aplicador	mano
• Comprimento	150 mm	• Largura máxima do rolo	50 mm
• Modo de operação	manual		

Informação adicional

- Tensão da correia ajustável manualmente com freio
- Tampa de proteção da lâmina durante o uso
- Vazio

tesa® 6300 06300

Informação do Produto



Isenção de responsabilidade

Os produtos Tesa® comprovam a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e estão sujeitos a rigorosos controles. Todas as informações e dados técnicos mencionados acima são fornecidos com base em nosso conhecimento e experiência. Devem ser considerados como valores médios e não adequados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode oferecer garantias, explícita ou implicitamente, incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para um propósito particular. O utilizador é responsável por determinar se os produtos tesa® são adequados para uma aplicação específica e trabalharão com o equipamento de aplicação que possui. Em caso de dúvida, nossa equipe técnica terá prazer em atendê-lo.